




Corps	: Laiton (UNS C38500)	Chromé (FS-QQ-C-320B)
Douille de verrouillage	: Laiton spécial	Nickelé (FS-QQ-N-290A)
Isolants	: PEEK	
Contact mâle	: Laiton (UNS C38500)	Doré (MIL-G-45204C Type I Classe1)
Douille femelle	: Bronze (UNS C54400)	Doré (MIL-G-45204C Type I Classe1)
Poulet de serrage	: Laiton (UNS C38500)	Chromé (FS-QQ-C-320B)
Autres pièces métalliques	: Laiton (UNS C38500)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)




1. Dénuder le câble selon les dimensions indiquées. Glisser sur le câble le poulet de serrage ① et la pince de serrage ②.



2. Dans le cas d'un câble blindé, replier le blindage autour de l'extrémité de la pince. Souder un conducteur dans le contact central ③, l'autre sur le drapeau du tube de masse intermédiaire ④. Veillez à ce qu'aucun excès de soudure puisse venir en contact avec les demi-douilles de masse ⑤. Si nécessaire protéger avec une gaine thermorétractable à paroi mince.



3. Fixer les deux demi-douilles en s'assurant qu'une fois réunies les deux pièces forment un cylindre. Pousser la pince de serrage de manière à ce que le blindage soit bien tenu sur toute la circonférence. Couper la partie du blindage qui dépasse.



4. Introduire l'ensemble prémontré dans le corps de la fiche ⑥ et visser le poulet de serrage à la valeur du couple maximum de 0,25 Nm.

Pour câbles : Câble à 2 conducteurs AWG26 max.
 Ø gaine 3,1-3,5mm

Fiche droite à serre-câble
 Série 00, triaxial

ETUDE N° 6139

Echelle —	Dessiné	13.10.93	G.S / R.M
	Contrôle	27.06.96	<i>deez</i>
	Modif.	00	27.06.96 / O.V



CH - 1024 Ecublens

FFC.00.650.CLAC35